

ANEXO CONVOCATORIA

69/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Espectrómetro para medición de absorbancia y fluorescencia. -Sensibilidad de fluorescencia: Relación señal / ruido de agua Raman > 6,000: 1 RMS, excitación de 350 nm -Rango de detector de fluorescencia: 250 a 1,100 nm -Rango de longitud de onda de excitación (absorbancia): 250 a 1,000 nm -Tasa de adquisición espectral: 510,000 nm/min -Ancho de banda de fluorescencia (excitación y emisión): 1,2,3,5,10, 20 nm -Rango de absorbancia: 0 a 2 A -Precisión de absorbancia: +/- 0.02 A -Precisión de longitud de onda: +/-1 nm -Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 17 x 20.4 x 14.4 pulgadas; 43,18 x 51,816 x 36,576 cm -Peso: 20,4 kg	